Cordon DRAKA Cat.6 (Classe E) HP-FTP, UC400, LSOH, gris, 0,5 m

Numéro d'article	21.05.6000
Constructeur	Draka Holding
Référence constructeur	21.05.6000
EAN (pièce unique)	7611990750818



• DRAKA UC400 S27: cordon flexible de grande qualité avec blindage spécifique pour une utilisation jusqu'à 250Mhz
• Cordon blindé confectionné avec connecteurs RJ45 blindés HiRose TM21, protection anti-pliage
• Assignation des connecteurs: 8 fils 1:1 selon EIA/TIA 568A
Structure:
• Cordon de type High-Performance FTP, enroulement patenté de chaque paire
• Impédance: 100 Ohm
• Conducteur: 8 fils AWG 27/7 tresse de cuivre étamé
• Diamètre extérieur nominal: 5,7mm
• Code couleur: blanc-vert/vert, blanc-orange/orange, bleu/blanc-bleu, blanc-brun/brun
• Remarque: Câble anti-halogène

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré d'utiliser les éléments suivants:
• Câble DRAKA UC600 4P, réf. 21.05.4032/3, boîtier de raccordement TELEGÄRTNER AMJ45 8/8 UP/50, réf. 25.16.8651 ou 25.16.8655, panneau de brassage 19" TELEGÄRTNER MPP24-HS, réf. 26.11.0526, et cordon DRAKA UC400 HP-FTP avec connecteur HiRose TM21, réf.

Câble DRAKA UC600 SS23, réf. 21.05.4032/3, boîtier de raccordement BTR E-DAT 8(8), réf. 26.11.0652, câble patch DRAKA S/STP Cat. 6 H, 5m, gris, réf. 21.05.6050.

Ces combinaisons de produits ont été testées par la société DRAKA dans un laboratoire selon la classe E dans un canal de 100m.

Caractéristiques techniques	
Constructeur	Draka Holding
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon FTP
Couleur	gris
Longueur	0.5 m
Type de protection	PiMF
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 27
Type de fils	Tresse
Attribution	EIA/TIA 568B
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	enfiché
Couleur (douille)	noir
Ø externe du câble	5,7 mm
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	HiRose TM21

Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	220 mm
Profondeur du colis	200 mm
Poids du paquet	0.034 kg