Produktdatenblatt

441 007 0

Durchtreiber

Form D nach DIN 6458

- Aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
- Durchgängig gehärtet für maximale Übertragung der Schlagkraft
- Spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
- Polierte Oberfläche
- Abgerundete Kanten
- Goldfarbig tauchlackiert
- Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
- Alle Metallteile sind GS-geprüft

Allgemein	
Artikelnummer	441 007 0
EAN	4049002002540
Gewicht	98 g
Abmessung	120 mm
Verpackungsmaße	125 x 60 x 24 mm

Technische Daten	
Ausführung	poliert
Ø	7 mm
Profil	8-kant 12 mm

Klassifikation	
eCl@ss 10.1	ACC525012
ETIM 7.0	EC002134
proficl@ss 7.0	AAB902c002

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.