Schlauchaufroller

Gehäuse geschlossen,
Schlauchlänge 15 m, für Druckluft,
Wasser, 20 bar, DN 9

Artikelnummer: 149839

Schlauchaufroller

für Wasser und Druckluft

Schlauchaufroller

- aus Kunststoff in blau
- Gehäuse geschlossen
- Schlauchlänge 15 m
- für Druckluft, Wasser
- 20 bar
- DN 9
- Anschluss 3/8"
- Bauhöhe 368 mm
- Schlauchaufroller mit manueller Sperrvorrichtung gegen das Lösen der Bremse
- zur Befestigung an der Wand oder an der Decke
- mit Schlauch aus Polyurethan
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Schlauchaufroller	Aufstellung/Montage	Wand/Decke
Gehäusetyp	geschlossen	Material	Kunststoff
Schlauchlänge	15 m	Farbe	blau
Innendurchmesser	DN 9	inkl. Schlauch/Kabel	ja

Anschluss	3/8"	Material Schlauch	Polyurethan
Medium	Druckluft, Wasser	Schlauchaufroller Ausstattung	Schlauchaufroller mit manueller Sperrvorrichtung gegen das Lösen der Bremse
max. Druck	20 bar	Lieferumfang	inklusive Befestigungsmaterial
Bauhöhe	368 mm	Gewicht	7,2 kg

Dazu passt auch ...

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
501757		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhängehaken, Pfosten Durchmesser 40 mm, Länge 10 m, Pfosten aus Kunststoff in rot/weiß, in rot/weiss
505160		Aushangtasche, DIN A4 im Hochformat, Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in rot, Rahmen mit Metallöse
591199		Lochplatte, Platte Höhe x Breite 450 x 1000 mm