RuXXac
diable de manutention en aluminium
Cross

force 100 kg, pelle largeur x profondeur 495 x 420 mm, pliage rapide pour un gain de place, roues avec bandage polymère

Numéro d'article: 138949

RuXXac Diable pliant Cross

facile à rouler même lorsqu'il est rabattu

diable de manutention en aluminium

- force 100 kg
- pelle largeur x profondeur 495 x 420 mm
- hauteur x largeur 1120 x 610 mm
- hauteur x largeur x profondeur en position repliée 740 x 495 x 120 mm
- pliage rapide pour un gain de place
- protection de la charge avec courroie de serrage
- structure en aluminium et acier
- avec poignée étrier rabattable
- roues avec bandage polymère
- Ø de roue 200 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 2 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	Diamètre de roue	200 mm
type de diable de manutention	diable de manutention	roulement	roulement à billes
charge	100 kg	poignée de sécurité	non
largeur de pelle	495 mm	hauteur	1120 mm
profondeur de pelle	420 mm	hauteur de rabattage	740 mm
matériau	aluminium/acier	largeur	610 mm
rabattable	oui	largeur de rabattage	495 mm
fonction rabattable	pliage rapide pour un gain de place	profondeur de rabattage	120 mm
protection de la charge	courroie de serrage	garantie	2 années
pneumatique	polymère	Poids	6,9 kg

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein