



Ruban d'étanchéité haute performance

- ruban isolant une face en mousse acrylique avec d'excellentes caractéristiques d'isolation
- utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- résistant aux intempéries et aux rayures, souple et malléable
- grande adhérence même avec des utilisations chevauchées, colle aussi vis, rivets et bordures
- utilisation rapide et propre, ne nécessite pas de temps de séchage
- se démarque par une plus grande résistance comparé au silicone ou aux joints d'étanchéité

Exemples d'utilisation:

Pour coller et rendre étanche:

- chéneaux, gouttières et lucarnes de toit
- les toits de remorques et caravanes
- joints ou sutures des structures en verres (par ex. jardins d'hiver, serres)
- travaux d'étanchéité dans une caravane
- pour minimiser le risque de blessures en couvrant les bordures tranchantes (par ex. armoire en métal) ou des vis débordantes
- des travaux de maintenance et d'amélioration

Adapté pour:

- bricoleurs
- ouvriers
- concierges
- ménages privés
- couvreurs



Visuel de référence: ruban d'étanchéité haute performance



Montre le produit en utilisation



Visuel de référence: ruban d'étanchéité haute performance

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Ruban d'étanchéité haute performance	mousse acrylique	25,4 mm x 16,5 m	blanc		4412N	9065060
		38 mm x 1,5 m	blanc		DE-2729-6128-0	9065061
	mousse acrylique	50,0 mm x 5,5 m	noir		4411B	9055269
		50,0 mm x 33,0 m	noir		4411B50	9035115
		50,0 mm x 33,0 m	transparent		4411N50	9055250