

**3M****Hochleistungs-Dichtband**

- Einseitiges Acrylic Foam-Klebeband mit exzellenten Dichtungseigenschaften
- sowohl für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
- es ist witterungsbeständig, kratzresistent und sehr anpassungsfähig
- selbst bei überlappenden Verklebungen bietet es eine hohe Haftung und verklebt auch Schrauben, Nieten und Ecken
- lässt sich schnell, sauber und zeitsparend anwenden, da es keine Trocknungszeit benötigt
- darüber hinaus zeichnet es sich im Vergleich zu Silikonem und Dichtmassen durch eine höhere Belastbarkeit aus
- Temperaturbeständigkeit kurzfristig: bis 150°C
- Temperaturbeständigkeit langfristig: bis 90°C
- Anwendungstemperaturbereich -40 °C bis 90 °C
- extrem hohe Haftung, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
- hohe Temperatur-, Witterungs-, - und UV-Beständigkeit

**Anwendungsbeispiele:**

Zum Verkleben und Abdichten von:

- Dachrinnen und Fallrohren, Dachluken, Lichtkuppeln
- Anhänger- und Wohnwagendächern
- Nähte von Glasbauten (z.B. Wintergärten, Gewächshäusern)
- Allgemeine Abdichtarbeiten in einem Wohnwagen
- Minimieren von Verletzungen, durch das Ablösen/Abdecken von scharfen Kanten (z.B. Bei Metallregalen) oder herausstehenden Schrauben
- Allgemeine Ausbesserungsarbeiten

**Für wen geeignet:**

- Hobby-Heimwerker
- Handwerker
- Hausmeister
- Private Haushalte
- Dachdecker



Symbolbild: Hochleistungs-Dichtband



Symbolbild: Hochleistungs-Dichtband, weiß



Zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Hochleistungs-Dichtband	Acrylschaum	25,4 mm x 16,5 m	weiß		4412N	9065060
		50,0 mm x 5,5 m	schwarz		4411B	9055269
	Acrylschaum	50,0 mm x 33,0 m	schwarz		4411B50	9035115
		50,0 mm x 33,0 m	transparent		4411N50	9055250