fetra
Plattenständer

Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm, Aufbauten: ohne Bügel, 7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

Artikelnummer: 118665

fetra Plattenständer

Traglast 1200 kg

Plattenständer

- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm
- Plattform aus Holz 1 Stirnseite mit Anlaufrolle
- Aufbauten: ohne Bügel, 7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Plattform Ausstattung	1 Stirnseite mit Anlaufrolle
Wagentyp	Plattenständer	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Traglast	1200 kg	Farbe	brillantblau // RAL5007
Ladeflächenlänge	1600 mm	Aufbauten	keine
Ladeflächenbreite	800 mm	Aufbauten Funktion	7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel
Material	Stahl	Garantie	10 Jahre

Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	51 kg
Material Plattform	Holz		

Zubehör

215417		Aufsteck-Bügel, Höhe x Breite 300 x 1600 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
215419		Aufsteck-Bügel, Höhe x Breite 600 x 1600 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
215421		Aufsteck-Bügel, Höhe x Breite 900 x 1600 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau