RAU
établi
Serie 8000

hauteur x largeur x profondeur 840 - 1040 x 2000 x 700 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, huilé, force 1250 kg, réglage en hauteur via trame perforée dans le châssis, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 3 tiroirs, 2 armoires, 2 tablettes, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 222245

RAU Établi à hauteur réglable Serie 8000

avec plan de travail robuste

établi

- hauteur x largeur x profondeur 840 - 1040 x 2000 x 700 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, huilé
- plateau épaisseur x largeur x profondeur 40 x 2000 x 700 mm
- force 1250 kg
- réglage en hauteur via trame perforée dans le châssis
- exécution du châssis piètement 4 pieds
- équipement : 3 tiroirs, 2 armoires, 2 tablettes
- À gauche 1 armoire, 1 tablette
- À droite 1 armoire, 1 tablette
- hauteur des tiroirs 3x180 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs roulements à rouleaux à escamotage automatique, extension

90 %
- avec poignée barre
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	table	capacité de charge de tiroir	100 kg
type de table	établi	extension tiroir	90 %
forme de châssis	piètement 4 pieds	glissière tiroir	roulements à rouleaux à escamotage automatique
hauteur	840-1040 mm	verrouillable	oui
largeur	2000 mm	poignée	poignée barre
profondeur	700 mm	matériau de plaque	bois de hêtre massif
épaisseur de panneau	40 mm	surface de plaque	huilé
largeur de plaque	2000 mm	couleur de la plaque	hêtre
profondeur de plaque	700 mm	matériau de châssis	acier
charge	1250 kg	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur réglable	oui	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
réglage en hauteur via	trame perforée dans le châssis	surface de face avant	finition peinture époxy
équipement établi	3 tiroirs, 2 armoires, 2 tablettes	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
soubassements à gauche	1 armoire, 1 tablette	matériau de finition	soudé
soubassements centraux	3 tiroirs	système de fermeture	verrouillage centralisé
soubassements à droite	1 armoire, 1 tablette	roulant	non
nombre de tiroirs	3 pièce	livraison	livré monté
nombre x hauteur tiroirs	3x180 mm	garantie	5 années
largeur utile du tiroir	490 mm	Poids	154,1 kg
profondeur utile du tiroir	560 mm		

Accessoires

222284		kit de compartimentage pour tiroir, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 180 - 360 mm, en blanc
222286		auges pour tiroir, avec 16 compartiments, convient pour hauteur frontale 120 - 360 mm, en noir
222287		tapis de sol anti-dérapage pour établi, largeur x profondeur 490 x 560 mm, en noir

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm, qualité de papier cellulose, en blanc

221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm