

LED-Tischleuchte Vario Plus

Moderne und multifunktionelle LED Leuchte

Lichtintensität ist stufenlos dimmbar

4 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar zwischen 2700 — 6400 Kelvin

Mit USB Anschluss (5 V 1.2 A) zum Aufladen aller Arten von mobilen Geräten

Magnetischer Mobilgeräte-Halter kann bei Bedarf an Fuß befestigt werden


- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
 - die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
 - die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
 - Leistung: 10,5 W
 - Leistung: 10,5 W
 - Gewichteter Energieverbrauch: 11 kWh / 1000 h
 - Spannung: 100-240 V AC, 50-60 Hz
 - Lichtstrom: 620 Lumen (120° Raumwinkel)
 - Lichtausbeute: 71 Lumen / Watt
 - Farbtemperatur: 2700-6400 Kelvin (warmweiß - kaltweiß)
 - Max. Beleuchtungsstärke: 2200 Lux (Messabstand 40 cm)
 - Farbwiedergabeindex (Ra): >80
 - Lebensdauer: 40.000 Stunden
 - Eurostecker
- max. Ausladung: 650 mm
 - max. Höhe: 540 mm
 - Armlänge: 170 mm x 330 mm
 - Durchmesser Leuchtenfuß: 200 mm
 - Leuchtenkopf: (L)465 x (B)44 mm
 - Material: ABS, Metall



LED-Tischleuchte "Vario Plus" weiß



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung (Lieferung ohne Zubehör)



Symbolbild: Detailansicht



Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED-Tischleuchte	Standfuß	weiß	10,5 Watt	2700-6400 K	100-240 V	E	41-5010.656.SPE	61000335