



Auffangwannen DENIOS classic-line, für bis zu 2 Fässer à 200 Liter

Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern von allen 4 Seiten.

- Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
- Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
- Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
- Korrosionsfrei und leicht zu reinigen

NEU

Äußerst stabile, im Wannenkorpus eingeformte Unterstützungen für Gitterroste bzw. Paletten



Ohne Gitterrost zum direkten Abstellen von Europaletten



Mit unterfahrbaren Kunststoff-Palette als Stellfläche



Mit Gitterrost aus stabilem, chemisch hoch beständigem Kunststoff



Mit Gitterrost aus verzinktem Stahl



Gleich mitbestellen

INNOVATION

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard® - vollkommen autark und sofort einsatzbereit, Bestell-Nr. 267-579-J0



classic-line
by DENIOS ■■



Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff	Kunststoff-Palette
Auffangvolumen [l]	220	220	220	220
Traglast gesamt [kg]	800	800	800	800
Maße außen B x T x H [mm]	1330 x 930 x 385	1330 x 930 x 385	1330 x 930 x 410	1330 x 930 x 500
Bestellnummer	265-412-J0	267-495-J0	267-499-J0	267-501-J0