

Etagenwagen VARIOfit



Profi-Wagen für den universellen Einsatz - z.B. für die Paket- und Materialverteilung

- Robuste Konstruktion aus Stahl
- Boden und Etagenböden aus hochwertiger MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor
- Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
- Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
- 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Fußschutz

NEU



Ausführung	Etagenwagen offen			Etagenwagen Drahtgitter	
	850 x 500	1000 x 700	1200 x 800	1000 x 700	1200 x 800
Maße Plattform B x T [mm]					
Anzahl Etagen	5			4	
Traglast gesamt/Boden [kg]	400 / 80		250 / 80		500 / 80
Maße außen B x T x H [mm]	500 x 910 x 1530	700 x 1060 x 1530	800 x 1260 x 1530	725 x 1190 x 1820	825 x 1390 x 1820
Durchmesser Rolle [mm]	160			200	
Bestellnummer	272-690-J1	272-691-J1	272-692-J1	272-693-J1	272-694-J1

Beistellwagen VARIOfit, mit offenen Rahmen



Praktischer Helfer für den schnellen und komfortablen Materialzugriff

- Robuste Konstruktion aus Stahlrohr und Profistahl
- Als starre und als neigbare Version verfügbar
- Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
- Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
- 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Fußschutz

NEU



Passende Euro-Normkästen als Zubehör erhältlich!

Typ	Beistellwagen	
	festе Ebenen	neigbare Ebenen
Ausführung		
Maximale Belastung [kg]	200	
Fachlast [kg]	50	
Maße außen B x T x H [mm]	455 x 815 x 1185	
Bestellnummer	272-643-J1	272-644-J1