VARTA

LITHIUM Knopfzelle

- Coin / Knopfzellenbatterie
- Premium-Markenknopfzellen für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf
- beste Qualität und Lebensdauer sind garantiert
- kompakte, leistungsstarke Batterie für den täglichen Einsatz mit 10 Jahren garantierter Lagerfähigkeit
- kindersichere Blister-Verpackung für maximale Sicherheit zu Hause
- Verpackung mit bis zu 55 % recyceltem Verpackungsmaterial

Anwendungsbeispiele:

Zuverlässige Energiequelle für Geräte, wie z. B.
- Smart Home Anwendungen
- medizinische Geräte
- Schlüsselanhänger
- Fernbedienungen
- Waagen
- Spielzeug
- Uhren und viele andere kleine elektronische Anwendungen

Symbolbild: LITHIUM Knopfzelle, 1er Blister

Symbolbild: LITHIUM Knopfzelle, 2er Blister

Symbolbild: LITHIUM Knopfzelle, 5er Blister

Symbolbild: LITHIUM Knopfzelle

Produkt	Ausführung	Typ	Spannung	Kapazität	Durchmesser	Höhe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LITHIUM Knopfzelle	Lithium	CR11108	3,0 V	170 mAh	11,6 mm	10,8 mm	1 Stück	06131 101 401	3060192
		CR1216	3,0 V	25 mAh	12,5 mm	1,6 mm	1 Stück	06216 101 401	3060349
	Lithium	CR1220	3,0 V	35 mAh	12,5 mm	2,0 mm	1 Stück	06220 101 401	3060350
		CR1616	3,0 V	55 mAh	16,0 mm	1,6 mm	1 Stück	06616 101 401	3060354
	Lithium	CR1620	3,0 V	60 mAh	16,0 mm	2,0 mm	1 Stück	06620 101 401	3060355
		CR1632	3,0 V	140 mAh	16,0 mm	3,2 mm	1 Stück	06632 101 401	3060695
	Lithium	CR2016	3,0 V	90 mAh	20,0 mm	1,6 mm	1 Stück	06016 101 401	3060346
		CR2016	3,0 V	90 mAh	20,0 mm	1,6 mm	5 Stück	06016 101 415	3060392
	Lithium	CR2016	3,0 V	90 mAh	20,0 mm	1,6 mm	2 Stück	06016 101 402	3060765
		CR2025	3,0 V	170 mAh	20,0 mm	2,5 mm	1 Stück	06025 101 401	3060347
	Lithium	CR2025	3,0 V	170 mAh	20,0 mm	2,5 mm	5 Stück	06025 101 415	3060391
		CR2025	3,0 V	170 mAh	20,0 mm	2,5 mm	2 Stück	06025 101 402	3060764
	Lithium	CR2032	3,0 V	230 mAh	20,0 mm	3,2 mm	1 Stück	06032 101 401	3060348
		CR2032	3,0 V	230 mAh	20,0 mm	3,2 mm	5 Stück	06032 101 421	3060390
	Lithium	CR2032	3,0 V	230 mAh	20,0 mm	3,2 mm	2 Stück	06032 101 402	3060763
		CR2354	3,0 V	530 mAh	23,0 mm	5,4 mm	1 Stück	06354 101 401	3060389
	Lithium	CR2430	3,0 V	280 mAh	24,5 mm	3,0 mm	1 Stück	06430 101 401	3060352
		CR2430	3,0 V	280 mAh	24,5 mm	3,0 mm	2 Stück	06430 101 402	3060766
	Lithium	CR2450	3,0 V	560 mAh	24,5 mm	5,0 mm	1 Stück	06450 101 401	3060353
		CR2450	3,0 V	560 mAh	24,5 mm	5,0 mm	2 Stück	06450 101 402	3060767
	Lithium	CR2477	3,0 V	850 mAh	24,0 mm	7,7 mm	1 Stück	06477 101 401	3060524

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH