# Kappes

## Vertikalschrank

**RasterPlan®**

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm, Flügeltür, 4 Vertikalauszüge, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

**Artikelnummer: 503761**

RasterPlan

KAPPES

Made in Germany

## Kappes Vertikalschrank RasterPlan®

Vertikalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Flügeltür
- mit Drehgriff
- 4 Vertikalauszüge
- Auszüge mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Traglast je Auszug 100 kg
- Traglast je Ebene 80 kg
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

## Technische Details

| | | | |
|---|---|---|---|
| Möbeltyp | Schrank | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Schranktyp | Systemschrank | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Türtyp | Flügeltür | Schließfunktion | 3-riegeliger-Schließmechanismus |
| Höhe | 1950 mm | Unterbau | Sockel |
| Breite | 1000 mm | Material | Stahlblech |
| Tiefe | 600 mm | Mitteltrennwand | nein |
| Schrank Ausstattung | Auszugböden | Auszugsführung | mit Teleskopschiene |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | Auszug | 100 % |
| Traglast Fachboden | 80 kg | abschließbar | ja |
| Vertikalauszüge Anzahl | 4 Stück | Griff | Drehgriff |
| Traglast Auszug | 100 kg | fahrbar | nein |
| Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 | Gewicht | 190 kg |
| Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet | | |

## Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 522553 | | Stahlboden für Vertikalschrank, Breite x Tiefe 500 x 600 mm, Traglast 80 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 522554 | | Auszugboden für Vertikalschrank, Breite x Tiefe 500 x 600 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 522555 | | Schublade für Systemschrank, Höhe 100 mm, in RAL7035 Lichtgrau |
| 522556 | | Schublade für Systemschrank, Höhe 100 mm, in RAL5010 Enzianblau |
| 522557 | | Schublade für Systemschrank, Höhe 125 mm, in RAL7035 Lichtgrau |
| 522558 | | Schublade für Systemschrank, Höhe 125 mm, in RAL5010 Enzianblau |
| 522559 | | Schublade für Systemschrank, Höhe 175 mm, in RAL7035 Lichtgrau |
| 522560 | | Schublade für Systemschrank, Höhe 175 mm, in RAL5010 Enzianblau |
| 522564 | | Auszugssperre für Schublade, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 522565 | | Bodenverankerung für Schwerlastschrank |

## Dazu passt auch ...

| | | |
|---|---|---|
| 147357 | | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt |
| 194847 | | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 | | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 974176 | | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot |