Treston

Sichtlagerbehälter

ReBOX

Höhe x Länge x Breite 250 x 490 x 310 mm, Inhalt 22,6 l, Behälter aus industriell recyceltem Polypropylen, in grau

VE 12 Stück

Artikelnummer: 272139

Sichtlagerbehälter

- Geeignet für den internen Materialfluss in Fabriken und Warenlagern
- Höhe x Länge x Breite 250 x 490 x 310 mm
- Inhalt 22,6 l
- Behälter aus industriell recyceltem Polypropylen
- in grau
- abgeschrägte Eingrifföffnung
- Mit Durchfassgriff an der Rückseite
- Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel, temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
- Lieferumfang: inklusive Etikett

Technische Details

Behältertyp	Sichtlagerkasten	Eingrifföffnung	abgeschrägte Eingrifföffnung
geeignet für (Anwendung)	interner Materialfluss	Tragevorrichtung	Durchfassgriff
Euronorm	nein	Deckel	nein
Inhalt	22,6 l	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	250 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +75 °C
Länge	490 mm	Beständigkeit	gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Breite	310 mm	Farbe	grau

Material	Polypropylen	Lieferumfang	inklusive Etikett
stapelbar	ja	Gewicht	16,7 kg
nestbar	nein		

Dazu passt auch ...

203969		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
215728		Druckverschlussbeutel, Aus LDPE in transparent, Stärke 50 µm, Länge x Breite innen 180 x 80 mm
221120		Wischtuch, 1000 Tücher, Rollen Länge x Durchmesser 300 m x 250 mm, Papierqualität Recyclingvlies, In altrosa
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
223712		Kugelschreiber, Schreibfarbe schwarz, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent
242396		Wischtuchrolle im Spender, 200 Tücher, Länge x Breite 300 x 250 mm, Rollen Länge x Breite 60 m x 250 mm, zur einfachen Entnahme alle 300 mm perforiert, Aus recycelter Zellulose, Ausgestattet mit Handgriff, Befestigung an mitgelieferter Wandhalterung möglich
504734		Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen
529928		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 0,85 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium