fetra
diable pour bouteilles

force 100 kg, pour 1x10 l bouteilles, protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage air

Numéro d'article: 118575

fetra Diable pour bouteilles

Force 100 kg

diable pour bouteilles

- force 100 kg
- pour 1x10 l bouteilles
- hauteur x largeur 1240 x 430 mm
- convient pour bouteilles de Ø 140 mm
- protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	roulement	roulement à rouleaux
type de diable de manutention	diable pour bouteilles	Diamètre de roue	250 mm
charge	100 kg	poignée de sécurité	oui
capacité	1x10 l	protection de la charge	porte-bouteille avec chaîne de sécurité
pour diamètre de bouteille	140 mm	hauteur	1240 mm
matériau	acier	largeur	430 mm
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
rabattable	non	couleur	bleu brillant // RAL5007
patins pour escaliers	non	garantie	10 années
pneumatique	air	Poids	9 kg
matériau de jante	tôle d'acier		

Accessoires

119195		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119197		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal