RAPIDLIFT
Schiebebügelwagen

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 750 x 480 mm, Plattform aus Aluminium, Aufbau 1 Stirnwand (offen), Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 400749

RAPIDLIFT Schiebebügelwagen

klappbar

Schiebebügelwagen

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 750 x 480 mm
- Plattform aus Aluminium
- Aufbau 1 Stirnwand (offen)
- Schiebebügel klappbar
- Höhe 990 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material	Aluminium
Wagentyp	Plattformwagen	Bereifung	Vollgummi
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Radanordnung	rechteckig
Traglast	150 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen

klappbar	ja	Durchmesser Rad	100 mm
Klappfunktion	Schiebebügel klappbar	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	750 mm	Höhe	990 mm
Ladeflächenbreite	480 mm	Anlieferung	zerlegt
Material Plattform	Aluminium	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Aufbauten	1 Stirnwand (offen)	Gewicht	8 kg
nestbar	nein		

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm