

## IDEAL Health purificateur d'air AP 25

Pour dimensions de pièce de 15 - 35 m<sup>2</sup>, pouvoir nettoyant jusqu'à 250 m<sup>3</sup>/h, filtre à particules et charbon actif HEPA, commande par élément de commande, avec 4 niveaux de ventilation, niveau sonore de 25 - 57 dB, hauteur x largeur x profondeur 452 x 351 x 223 mm

Numéro d'article: 228021



## IDEAL Health Purificateur d'air AP 25

idéal pour des dimensions de pièce de 15 - 35 m<sup>2</sup>

purificateur d'air

- Pour dimensions de pièce de 15 - 35 m<sup>2</sup>, pouvoir nettoyant jusqu'à 250 m<sup>3</sup>/h
- Protège contre poussières fines, allergènes, bactéries, virus, aérosols, spores de moisissure, fumée de cigarette, gaz d'échappement, vapeurs chimiques et odeurs
- filtre à particules et charbon actif HEPA
- fonctions : mode automatique à 3 niveaux, mode nuit, mode turbo, affichage PM2.5, capteurs intelligents
- commande par élément de commande
- avec 4 niveaux de ventilation, niveau sonore de 25 - 57 dB
- hauteur x largeur x profondeur 452 x 351 x 223 mm
- puissance 7 - 55 W
- pour le secteur médical selon la directive VDI 6022

## Détails techniques

fournitures de bureau	purificateur d'air	hauteur	452 mm
protection contre	poussières fines, allergènes, bactéries, virus, aérosols, spores de moisissure, fumée de cigarette, gaz d'échappement, vapeurs c	largeur	351 mm
type de filtre	filtre à particules et charbon actif HEPA	profondeur	223 mm
pour dimensions de pièce	15-35 m <sup>2</sup>	puissance	7-55 W
Pouvoir nettoyant	250 m <sup>3</sup> /h	certification	pour le secteur médical selon la directive VDI 6022
Vitesses de ventilation	4	Numéro d'enregistrement DEEE	DE12444871
fonction purificateur d'air	mode automatique à 3 niveaux, mode nuit, mode turbo, affichage PM2.5, capteurs intelligents	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
niveau sonore	25-57 dB	Marque selon le registre allemand	IDEAL Health
commande	élément de commande	Poids	7 kg
Adapté aux personnes allergiques	oui		

## Accessoires

228024		kit de filtration, pour purificateur d'air, filtre à particules et charbon actif HEPA
--------	---	---

## Cela s'adapte aussi ...

147079		ruban magnétique, longueur x largeur 1000 x 15 mm, surface : inscriptible et effaçable à sec, en gris
217255		cisaille de sécurité, longueur de lame 56 mm
218292		cadre rabattable, difficilement inflammable selon B1, hauteur x largeur x profondeur 327 x 240 x 12 mm, format DIN A4, cadre en aluminium anodisé en argent, épaisseur profilé 25 mm