RAU
établi roulant
Serie 8000

hauteur x largeur x profondeur 880 x 750 x 700 mm, panneau de table en hêtre, avec huilage verni, force 450 kg, exécution du châssis piètement 4 pieds avec 4 roulettes, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, soubassement avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

Made in Germany

10 YEARS WARRANTY

Numéro d'article: 148652

RAU Établi Serie 8000

établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 880 x 750 x 700 mm
- épaisseur de panneau 40 mm
- panneau de table en hêtre, avec huilage verni
- force 450 kg
- exécution du châssis piètement 4 pieds avec 4 roulettes
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- soubassement avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage caoutchoucsur jante polypropylène
- Ø de roue 125 mm
- Produit livré livré monté
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	table	matériau de châssis	acier
type de table	établi	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur	880 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
largeur	750 mm	roulant	oui
profondeur	700 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
épaisseur de panneau	40 mm	pneumatique	caoutchouc
charge	450 kg	Diamètre de roue	125 mm
hauteur réglable	non	roulement	palier lisse
conducteur d'électricité	non	matériau de jante	polypropylène
équipement établi	1 poignée	livraison	livré monté
matériau de plaque	hêtre	garantie	10 années
surface de plaque	avec huilage verni	Poids	40 kg
forme de châssis	piètement 4 pieds avec 4 roulettes		