Bauer
Silobehälter

Höhe x Länge x Breite 1170 x 1090 x 860 mm, Inhalt 375 l, Traglast 1000 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Gestell mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Made in Germany

Artikelnummer: 269662

Bauer Silobehälter

in Trichterform

Silobehälter

- Höhe x Länge x Breite 1170 x 1090 x 860 mm
- Inhalt 375 l
- Traglast 1000 kg
- Unterbau Einfahrtaschen
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 65 x 175 mm
- Einfahrtaschenabstand 565 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- Scherenverschluss 300 x 300 mm mit Handhebel

Technische Details

Behältertyp	Silobehälter	Tragevorrichtung	keine
Inhalt	375 l	stapelbar	ja
Höhe	1170 mm	stapelbar durch	Stapelecken
Trichterhöhe	1000 mm	nestbar	nein
Länge	1090 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung

Trichterlänge	1010 mm	Traglast	1000 kg
Breite	860 mm	Oberfläche	lackiert
Trichterbreite	780 mm	Farbe	gelborange // RAL2000
Material	Stahl	Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000
Euronorm	nein	Verschluss	Scherenverschluss mit Handhebel
unterfahrbar	ja	Deckel	nein
Unterbau	Einfahrtaschen	Lebensmittelgeeignet	nein
Einfahrtaschenhöhe	65 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Einfahrtaschenbreite	175 mm	Gewicht	102 kg
Einfahrtaschenabstand	565 mm		