Artikelnummer: 97563

Kurzbeschreibung: Etagenwagen, 1430 x 620 x 1800, 4 Böden

Langbeschreibung: Etagenwagen, 4 Böden: Der Etagenwagen ist in einer Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion gefertigt und pulverbeschichtet. Er ist mit 4 waagerecht und schräg einhängbaren Boden aus eingeschwei sstem Drahtgitter ausgestattet- Die Platten sind in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten eingelegt. Der lose Boden ist variabel einlegbar. Die mögliche Neigung bei schräger Einhängung beträgt ca. 15 und ca. 30 Grad. Ferner besitzt der Wagen 2 Lenk- und 2 Bockrollen sowie Naben mit Rollenlager. Beide Lenkrollen mit Feststeller gemä ss EN 1757-3.
Farbe: blau (RAL 5007) Tragkraft je Einlegeboden: 50 kg Tragkraft gesamt: 500 kg Einhängeraster: 120 mm Maschenweite: 140 x 40 mm TPE-Bereifung: 200 x B 50 mm Ladeflächenhöhe: 270 mm Ladefläche (B/L): 1250 x 610 mm: Au ssenma sse (B/T/H): 620 x 1430 x 1800 mm, Gewicht: 73 kg Ladefläche (B/L): 1650 x 610 mm: Au ssenma sse (B/T/H): 620 x 1830 x 1800 mm, Gewicht: 87 kg 5 Jahre Garantie

EAN/GTIN: 4017976044958