## ZARGES
# Podesttreppe
**Z600**

Podest Höhe 1,25 m, 5 geriefte Stufen (inkl. Podest), Stufenbreite 600 mm, 60° Neigung, aus Aluminium, Handlauf einseitig

**Artikelnummer: 139418**

## ZARGES Podesttreppe Z600

Podesttreppe

- Podest Höhe 1,25 m
- Aufstieg einseitig
- 5 geriefte Stufen (inkl. Podest)
- Stufenbreite 600 mm
- 60° Neigung
- Ausladung 1,241 m
- aus Aluminium
- Sichere Anwendung durch 1-seitiges Podestgeländer und Handlauf
- Handlauf einseitig
- belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
- Befestigung mit 2 Wand- und Bodenkonsolen
- Gewicht 34,25 kg

## Technische Details

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steigtechnik | Podesttreppe | klappbar | nein |
| Material | Aluminium | fahrbar | nein |
| Neigung | 60 ° | belastbar bis | 300 kg |
| Höhe Podest | 1,25 m | Stufen belastbar bis | 150 kg |
| Tiefe Podest | 600 mm | Sicherheitsausstattung Leiter | 1-seitiges Podestgeländer und Handlauf |
| Stufen Anzahl | 5 | Sicherheitsbügel | nein |
| Stufen-/Sprossentyp | geriefte Stufen | Handlauf | einseitig |
| Breite Stufen | 600 mm | Befestigungsart | 2 Wand- und Bodenkonsolen |
| Ausladung | 1,241 m | Gewicht | 34,25 kg |
| Nutzung | einseitig | | |

## Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 139437 | | Handlauf für Podesttreppe, 60° Neigung, Für 5 Stufen |
| 139444 |  | Geländer für Podesttreppe, Breite 600 mm |
| 139445 |  | Geländer für Podesttreppe, Breite 600 mm |