Doppelschneidständer für 2 Rollen, fahrbar, Schnittbreite 1250mm

Artikelnummer: 5683
Hersteller: HAVA
Hersteller-Artikelnummer: HV-088025

Artikelbeschreibung:
Schneidständer Modell PF 40 aus deutscher Produktion in absoluter Profi-Qualität

Geeignet für Luftpolster-und Schaumfolien, Packpapier-und Wellpappen, Textilien in einer Schnittbreite von 1250 mm. Verstärkte Stahlrohrrahmen-Konstruktion für schwere Materialrollen.
Schneidständer Modell PF 40, in sehr stabiler Ausführung. Es werden 10 Ersatzklingen kostenlos mitgeliefert.

- Schnittbreite: 1250 mm
- fahrbarer Schneidständer mit 4 feststellbaren Fahrrollen
- Tragkraft: ca. 200 kg
- Obere Achse: max. Rollen-Ø ca. 85 cm und max. Rollengewicht 70 kg
- Untere Achse (auch für schwere Packpapierrollen): max. Rollen-Ø 45 cm und max. Rollengewicht 120 kg
- Gewicht: 26,0 kg
- Made in Germany

Alle Schneidschlitten tragen das "GS"-Zeichen für ein verletzungssicheres Schneidsystem.

Hinweis: Die Geräte werden nach Bestelleingang produziert und direkt vom Produzenten ausgeliefert. Eine Rücknahme ist nicht möglich, bitte prüfen Sie vorab, ob das Gerät Ihren Vorstellungen entspricht. Eventuelle Fragen oder Unklarheiten bitte vor dem Kauf abklären.