ultraMEDIC
Sanitätswandschrank

Füllung: nach DIN 13169, Höhe x Breite x Tiefe 560 x 490 x 200 mm, Ausstattung: 2 Böden, verschließbar mit Zylinderschloss, Konstruktion aus Stahlblech, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2009 Verkehrsorange, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2009 Verkehrsorange

Artikelnummer: 102035

ultraMEDIC Sanitätsschrank

mit Füllung nach DIN 13169

Sanitätswandschrank

- Füllung: nach DIN 13169
- Höhe x Breite x Tiefe 560 x 490 x 200 mm
- Flügeltür mit Notschlüsselfach und dauerelastischer Schaumstoffdichtung
- Ausstattung: 2 Böden
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Konstruktion aus Stahlblech
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2009 Verkehrsorange
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2009 Verkehrsorange

Technische Details

Sicherheitsausstattung	Erste-Hilfe	Farbe Front	verkehrsorange // RAL2009
Erste-Hilfe-Ausstattung	Sanitätswandschrank	abschließbar	ja
Füllung	DIN 13169	Schließsystem	Zylinderschloss

Höhe	560 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	490 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	200 mm	Türtyp	Flügeltür
Material	Stahlblech	Tür Ausstattung	Notschlüsselfach, dauerelastische Schaumstoffdichtung
Schrank Ausstattung	Böden	fahrbar	nein
Farbe Korpus	verkehrsorange // RAL2009	Gewicht	13 kg

Dazu passt auch ...

221082		Atemschutzmaske, Filterklasse FFP2, in weiß, Schutz gegen Feinstaub, Aerosolen und Rauch
221395		Einweg-Schutzoverall, aus PP-Vliesstoff in weiß, Größe L
222724		Einweghandschuhe, Aus Naturlatex in weiß, Innenseite Leicht gepudert, Größe 9 - 10, Länge 240 mm