diable à patins

Profi

force 250 kg, pelle largeur x profondeur 280 x 275 mm, châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc

Numéro d'article: 788637

Diable à patins Profi

avec roues increvables

diable à patins

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 280 x 275 mm
- hauteur x largeur 1200 x 520 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage caoutchouc
- Ø de roue 260 mm

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	rabattable	non
type de diable de manutention	diable à patins	patins pour escaliers	oui
charge	250 kg	pneumatique	caoutchouc
largeur de pelle	280 mm	Ø de roue	260 mm
profondeur de pelle	275 mm	poignée de sécurité	oui
matériau	acier	hauteur	1200 mm

matériau de finition	soudé	largeur	520 mm
surface	avec revêtement en plastique	profondeur	550 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	Poids	13 kg