VALUE UTP-kabel Cat.6 (Klasse E), massief, Eca, 300m, 300 m

Art.nr.	21.99.0995
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.0995
EAN (een stuk)	7611990179091



Cat.6 massief netwerk installatiekabel voor gestructureerde gebouwbekabeling

• Impedantie: 100 ohm
• Kleur grijs
• Structuur: 8 aders, koper, massieve draad AWG24
• Brandbeveiligingsklasse: Eca

• We raden aan om de volgende componenten te gebruiken om gestructureerde bekabeling op te zetten:
VALUE massieve draad installatiekabel Cat. 6 UTP (bestelnr. 21.99.0995), ROLINE inbouwdozen Cat. 6 UTP (bestelnr. 25.16.8494), VALUE 19" patchpaneel Cat. 6 UTP (bestelnr. nr. 26.99.0362/26.99.0355), en VALUE patchkabel Cat.6 UTP (bestelnr. 21.99.0905)
Deze productcombinatie is in ons eigen testlaboratorium gemeten volgens klasse E in een kanaal van 100m.

Technische specificaties	
Producent	VALUE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	Installatiekabel

Kleur	grijs
Lengte	300 m
Inhoud	300 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 24
Kabel type	massief
Kabel LSOH	nee
Fire protection class	Eca
Gewicht	11301.6 g
Hoogte verpakking	420 mm
Breedte verpakking	420 mm
Diepte verpakking	470 mm
Gewicht verpakking	12.1 kg