

enrouleur de câble

boîtier plein, câble longueur 20 m,
pour courant, fiche fiche à contact
de protection

Numéro d'article: 525979



Enrouleur de câble

enrouleur de câble

- en plastique en bleu
- boîtier plein
- câble longueur 20 m
- pour courant
- câble complètement isolé avec gaine plastique
- fiche fiche à contact de protection
- pour fixation murale ou au plafond
- indice de protection IP42 : étanche à la poussière et aux projections d'eau
- livré matériel de fixation inclus

Détails techniques

équipement du poste de travail	enrouleur de câble	couleur	bleu
type de boîtier	plein	tuyau/câble incl.	oui
longueur de câble	20 m	indice de protection IP	42 : étanche à la poussière

			et aux projections d'eau
Type de fiche	fiche à contact de protection	volume de livraison	matériel de fixation inclus
fluide	courant	Numéro d'enregistrement DEEE	DE31625224
installation	mur/plafond	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
matériau	plastique	Poids	9,7 kg

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
501757		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, 10 maillons, 10 crochets de suspension, diamètre de montant 40 mm, longueur 10 m, montant en plastique coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
505160		pochette d'affichage, DIN A4 dans format portrait, cadre en fil d'acier avec gaine plastique en rouge, cadre avec œillets métalliques
591199		plaque de rangement perforée, panneau hauteur x largeur 450 x 1000 mm