VARIOfit
Etagenwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203218

VARIOfit Etagenwagen

mit Gitterwänden

Etagenwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Höhe x Länge x Breite 1220 x 1390 x 825 mm
- Etage(n) aus Holz
- Aufbau 3 Wände (Drahtgitter)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager

- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Etagenwagen	Bereifung	TPE
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter)	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenlänge	1200 mm	Radlager	Kugellager
Ladeflächenbreite	800 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Höhe	1220 mm	elektrisch leitend	nein
Traglast	500 kg	klappbar	nein
Material Etage(n)	Holz	Radanordnung	rechteckig
Material	Stahl	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe	enzianblau // RAL5010
Länge	1390 mm	Garantie	12 Jahre
Breite	825 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Euronorm	nein	Gewicht	57 kg
Etagenausrichtung	gerade		

Zubehör

203025		Ladefläche für Plattformwagen, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, für Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203078		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203079		4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203087		Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203088		Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203089		Räder mit Vollgumibereifung, für Plattformwagen, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203236		Fachboden für Etagenwagen, Länge x Breite 1200 x 800 mm, aus Holz in Dekor Buche
203238		Drahtgitterwand für Etagenwagen, Höhe x Länge 926 x 1200 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
203240		Drahtgitterwand für Etagenwagen, Höhe x Länge 1526 x 1200 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

203724		Räder mit Luftbereifung, für Etagenwagen, Bereifung Luft, Traglast 150 kg, Durchmesser 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505112		Hallenmarkierfarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
528958		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau