Rollcart
Gitter-Stirnwandwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 1 Stirnwand (Drahtgitter), Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158009

Rollcart Gitter-Stirnwandwagen

Traglast 500 kg

Gitter-Stirnwandwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Ladehöhe 285 mm
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1320 x 800 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 1 Stirnwand (Drahtgitter)
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	ja
Wagentyp	Plattformwagen	Schiebebügel	1 Stück
Plattformwagentyp	Gitter-Stirnwandwagen	klappbar	nein
Traglast	500 kg	Sicherungsrand	nein
Ladehöhe	285 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1200 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	800 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Material Plattform	Holz	Radlager	Rillenkugellager
Aufbauten	1 Stirnwand (Drahtgitter)	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
nestbar	nein	Höhe	990 mm
Material Gestell	Stahl	Länge	1320 mm
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Breite	800 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Gewicht	37 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		

Zubehör

158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158398		Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158405		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 250 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158420		Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar