BACH MANN

Multiprise 10", 3 prises - 1 U

- multiprise de haute qualité pour montage sur baie réseau de 10"
- avec 3 ou 4 prises prise à contact de securité
- sans interrupteur
- 2 pôles avec protège-contact
- 16 A / 3680 W
- extremités rivetées
- non ouvrable
- câble de 2 m (HO5VV-F 3G1, 50 mm²) avec connecteur prise à contact de securité mâle coudé
- avec angle de fixation pratique en métal pour la fixation dans 4 positions de 90 degrés respectivement
- boîtier en aluminium gris clair
- dimensions: (L)208 x (P)44 x (H)44 mm
- contenu de la livraison: multiprise 10", 2 angles de fixation 19" avec 8 vis, dans les sachets polybag

pour le marché: D / L / A

Multiprise 10", 3 prises

Gerätezuleitung Schutzkontakt-Winkelstecker

Multiprise 10", 4 prises

Produit	Modèle	Hauteur de montage	Slots	Équipements	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Multiprise 10" contact de securité	Câble: 2,0 m	1 U	3 Ports	sans interrupteur	gris	333.417	11296090
		1 U	4 Ports	sans interrupteur	gris	333.0122	11296089

Reproduction intégrale ou partielles interdite sans autorisation de l'éditeur! Copyright © - MVM Marketing GmbH. Tous droits réservés.