Kurbelwinde

Zuglast 5000 kg, Bauhöhe 725 mm, Sicherheitskurbel, mit Stirnradgetriebe, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 530712

Kurbelwinde

mit Sicherheitskurbel

Kurbelwinde

- Zuglast 5000 kg
- 4 mm Hub je Kurbelumdrehung
- Kurbelkraft 27 daN
- Bauhöhe 725 mm
- Hub 350 mm
- Sicherheitskurbel
- mit Stirnradgetriebe
- Klaue fest
- selbsthemmend
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Gewicht 28 kg

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Getriebetyp	Stirnradgetriebe
Hebezeugtyp	Winde	Hubhöhe	350 mm
Windentyp	Kurbelwinde	Klaue	fest
Zuglast	5000 kg	Material	Stahl
Bauhöhe	725 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet

Hub je Kurbelumdrehung	4 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Kurbelkraft	27 daN	Sicherheitsausstattung Hebezeuge	mit Selbsthemmungssystem
Kurbeltyp	Sicherheitskurbel	Gewicht	28 kg

Dazu passt auch ...

221159		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm