

Glastürkühlschrank CD 350 schwarz mit Schloss

Umluft-Glastürkühlschrank innen und außen in schwarz mit Schloß. Der Kühlschrank verfügt über einen separaten Ein-Ausschalter für die LED Innenbeleuchtung und Temperaturanzeige in der Bedienblende. Alle Roste sind innerhalb der vorgeformten Auflagerippen in der Höhe verstellbar. Die Isolierglastür mit aufgesetzter Griffleiste und eingebautem Schloss, besitzt eine servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Türmagnetsteckdichtung. Leichte Bodenunebenheiten lassen sich durch die zwei vorne angebrachten höhenverstellbaren Füße ausgleichen. Hinten am Gerät befinden sich zwei Transportrollen für eine leichte Mobilität.

Die Temperatur im Kühlfach wird durch Drehen des Temperatur-Drehreglers eingestellt. Die eingestellte Temperatur auf einer fünfstufigen Skala ist am Drehregler ablesbar. Bei Drehung des Thermoreglergriffs im Uhrzeigersinn sinkt die Temperatur im Kühlbereich. Bei geschlossener Kühlschranktür ist sie an der Anzeige des Temperaturreglers ablesbar. Die Zahl „0, 1, 2, 3, 4, 5“ bedeutet keine bestimmten Temperaturen. Die Temperatur kann auf einer fünfteiligen Skala reguliert werden. 0 = der Kompressor wird abgeschaltet. Das Kühlgerät ist noch am Stromnetz angeschlossen. 1 = höchste Temperatur (geringste Kühlung) 5 = niedrigste Temperatur (stärkste Kühlung).

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich, wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotel, Motels und Catering.

Der Glastürkühlschrank eignet sich hervorragend als Werbefläche. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über eine gelabelte Ausführung.

Artikel-Nr.: 9190035
GTIN: 4059395030778



Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Betriebskontrollleuchte
- 5 Stufen Temperaturregler
- Stufe 0 Kühlung ist aus Gerät ist am Stromnetz
- Stufe 1 geringste Kühlung
- Stufe 5 höchste Kühlung
- Temperaturanzeige in der Bedienblende 0 bis 5
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Rostauflagen
- Kunststoff-Innenraum
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Isolierglastür mit schwarzem Kunststoffrahmen und Griff

- Glastür mit Schloß
- Türanschlag rechts
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	B
Herstellereerkennung	CD 350
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1730 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	12 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückungsmöglichkeit	322 Dosen 0,33 Liter oder 154 PET-Flaschen 0,5 Liter
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech schwarz pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff schwarz
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,23 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	72 kg
Serienzubehör	6 Roste, schwarz rilsaniert
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	32 °C
Raumfeuchte bis	65 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	43 dB
Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	32 °C
Bruttoinhalt	350 l
Energieverbrauch im Jahr	744 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	49,5
Klimaklasse	CC2 (+32 °C UT und 65 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	477799
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränke Kühler



KBS Gastrotechnik GmbH CD 350 schwarz mit Schloss



744 kWh/annum



8102/6102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost

Rost

GTIN: 4059395000146

Artikel-Nr.: 9190099

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de