

**Artikelnummer:** 139099

**Kurzbeschreibung:** High-Tech-Wischtücher MAX75, 75 g/m<sup>-2</sup>, fusselfarm, wiederverwendbar, L 300 x B 420 mm, 200 St.

**Langbeschreibung:** High-Tech-Wischtücher MAX75, 75 g/m<sup>-2</sup>, fusselfarm, wiederverwendbar, L 300 x B 420 mm, 200 St.: Die wiederverwendbaren High-Tech-Wischtücher MAX75 nehmen Öl und Wasser auf und sind ideal für die Beseitigung kleiner Leckagen. Jede Packung enthält 200 der fusselfarmen Tücher der Größe L 300 x B 420 mm. Die Hochleistungs-Industrie-Wischtücher bestehen zu 70 % aus Cellulose und zu 30 % aus Polypropylen. Diese Material-Kombination mit einer Grammatur von 75 g/m<sup>-2</sup> überzeugt mit ihren



fusselfarmen Eigenschaften sowie mit einer hohen Saugfähigkeit. Die Wischtücher können bis zum 8-fachen ihres Eigengewichts an Flüssigkeit aufnehmen und sind daher der perfekte Helfer bei der schnellen Beseitigung kleinerer Öl- oder Wasser-Leckagen. Ebenso sind sie bestens für Arbeiten mit Lösungsmitteln geeignet. Damit finden die High-Tech-Wischtücher MAX75 vielseitige Anwendungsgebiete in Industriebetrieben, Kfz-Werkstätten und überall dort, wo verschüttete Flüssigkeiten oder ölige Substanzen gehandhabt werden müssen. Nach der Verwendung können die Wischtücher einfach ausgewrungen und wieder eingesetzt werden. Ihre lange Nutzbarkeit macht die weißen Textiltücher zu einem umweltfreundlichen Produkt, das im Vergleich zu Einweg-Putzlappen oder Papiertüchern Kosten und Abfall spart. Erhältlich sind die Tücher mit den Maßen L 300 x B 420 mm zu 200 Stück pro Packung. Weitere Details: Hochleistungs-Wischtücher für die Aufnahme kleinerer Wasser- und Öl-Leckagen Für Arbeiten mit Lösungsmitteln geeignet Können bis zum 8-fachen ihres Eigengewichts absorbieren Auswringbar und wiederverwendbar Fusselfarm Material: 70 % Cellulose, 30 % Polypropylen (75 g/m<sup>-2</sup>) Farbe: Weiß mit Wabenmuster Tuch-Maße: L 300 x B 420 mm Verpackungseinheit: 200 Stück Gewicht pro Karton: 2,45 kg

**EAN/GTIN:** 4260589110361