Stahl-Umreifungsband

für schwere Packstücke, Länge x Breite 400 m x 16 mm, bis zu einer Krafteinwirkung von 7000 N reißsicher, Oberfläche gewachst und gebläut

VE 2 Rolle(n)

Artikelnummer: 100087

Stahl-Umreifungsband

Stahl-Umreifungsband

- für schwere Packstücke
- Länge x Breite 400 m x 16 mm
- bis zu einer Krafteinwirkung von 7000 N reißsicher
- Oberfläche gewachst und gebläut
- abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen
- Scheibenwicklung

Technische Details

Verpackungstyp	Umreifungsband	Reißfestigkeit	7000 N
Werkzeugtyp	Umreifungssystem	Sicherheitseigenschaft	abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen
für Packstücktyp	schwere Packstücke	Set	nein
Material	Stahl	Länge	400 m
Oberfläche	gewachst, gebläut	Breite	16 mm
Wickelart	Scheibenwicklung	Gewicht	50 kg

Zubehör

100089		Abrollgerät, für Stahlband, für Bandbreite 16 mm, Unterbau 2 Räder, aus Stahlblech in blau
103775		Verschlusshülsen für Stahlband, passend für Bandbreite 16 mm
105126		Spann- und Verschlussgerät, für Stahlband / für mittelschwere bis schwere Packstücke, für Bandbreite 13 - 19 mm, zum Spannen, Verschließen und Abschneiden ohne Hülsen
530399		Spann- und Verschlussgerät, für Stahlband / für mittelschwere bis schwere Packstücke, für Bandbreite 13 - 16 mm, zum Spannen, Verschließen und Abschneiden

Dazu passt auch ...

531546		Paletten-Schutzfolie, Länge x Breite 1600 x 1200 mm, Aus 25 µm starkem Polyethylen, In transparent