fetra
Palettenroller

Traglast 750 kg, Ladefläche Länge x Breite 1010 x 810 mm, Ladehöhe 282 mm, Plattform offen, Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7015 Schiefergrau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern

Artikelnummer: 158765

fetra ESD Palettenfahrgestell

Traglast 750 kg

Palettenroller

- Traglast 750 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1010 x 810 mm
- Ladehöhe 282 mm
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Plattform offen
- Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
- Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7015 Schiefergrau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Bereifung	TPE

Rollertyp	Palettenroller	Radlager	Rillenkugellager
elektrisch leitend	ja	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	750 kg	Durchmesser Rad	200 mm
Euronorm	ja	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladehöhe	282 mm	Höhe	329 mm
Ladeflächenlänge	1010 mm	Material	Stahl
Ladeflächenbreite	810 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Plattform Konstruktion	offen	Farbe	schiefergrau // RAL7015
Ladefläche Ausstattung	4 Fangecken als Aufsatzhilfe	Garantie	10 Jahre
Lenkstange	nein	Gewicht	33 kg