Rollcart
Bürowagen

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 780 x 500 mm, Böden aus Holz, 3 Böden, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 404940

Rollcart Bürowagen

Traglast 150 kg

Bürowagen

- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 780 x 500 mm
- Böden aus Holz
- 3 Böden
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 900 x 780 x 500 mm
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Etagen Anzahl	3 Stück

Wagentyp	Aktenwagen	Etagenhöhen mm	230/510/800
Traglast	150 kg	Ladeflächenlänge	780 mm
Höhe	900 mm	Ladeflächenbreite	500 mm
Länge	780 mm	Wagen Ausstattung	3 Böden
Breite	500 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Material Platte	Holz	Bereifung	TPE
Material Verarbeitung	verschweißt	Durchmesser Rad	125 mm
Material Gestell	Stahl	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche	pulverbeschichtet	Garantie	5 Jahre
Farbe	lichtgrau // RAL7035	Schiebebügel Anzahl	2 Stück
elektrisch leitend	nein	Gewicht	27 kg

Dazu passt auch ...

139644		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz
527975		Sortierreck, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 345 x 365 x 253 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
533589		Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau