

## Broszura informacyjna

# 28 01 200

## Szczypce płaskie montażowe



- Odpowiednie szczególnie do chwytania, regulacji i prac montażowych wymagających dużej siły chwytu
- Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
- Szczęki płaskie, szerokie
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowana olejowo

Ogólna	
Nr art.	28 01 200
EAN	4003773044468
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	180 g
Wymiary	200 x 52 x 15 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Grubość szczęki (złącze) (T1)	10,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	4,0 mm
Tip Thickness (T2)	10,5 mm
Długość szczęki (L3)	33,0 mm
Szerokość główki (W3)	13,5 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*