

Produktinformation

74 22 200

Kraft-Seitenschneider

DIN ISO 5749

- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- 12° gewinkelter Kopf zum bündigen Schneiden, mit Freiraum zum Greifen
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 74 22 200 |
| EAN | 4003773051831 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht | 300 g |
| Abmessungen | 200 x 50 x 21 mm |
| Norm | DIN ISO 5749 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|---|----------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 4,2 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 3,0 mm |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) | Ø 2,5 mm |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

