Rollcart
chariot-armoire

force 600 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 1150 x 700 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, av. 4 tiroir(s), hauteur x longueur x largeur 940 x 1250 x 700 mm, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158081

Rollcart Chariot d'atelier de protection de l'environnement

Avec armoire à tiroirs

chariot-armoire

- force 600 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1150 x 700 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- av. 4 tiroir(s)
- hauteur x longueur x largeur 940 x 1250 x 700 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot	chariot-armoire	pneumatique	TPE
charge	600 kg	Diamètre de roue	200 mm
longueur de plateau	1150 mm	roulement	roulement rainuré à billes
largeur de plateau	700 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
équipement chariot	1 armoire, bac en tôle avec caillebotis, panneau en bois	matériau	acier
nombre de tiroirs	4 pièce	conducteur d'électricité	non
hauteur	940 mm	surface	finition peinture époxy
nombre de plateaux	2 pièce	couleur	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
longueur	1250 mm	nombre de barres de poussée	1 pièce
largeur	700 mm	Poids	112 kg