Lacont
Fassbock

für 2 x 200-Liter-Fass, Fassauflage mit Rollen, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 201081

Lacont Fassbock

Fassbock

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- für 2 x 200-Liter-Fass
- Fassauflage mit Rollen
- Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Fassbock	Tiefe	650 mm
Lagerort	unter Dach	Material	Stahl

Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Oberfläche	verzinkt
Kapazität	2 x 200-Liter-Fass	unterfahrbar	nein
Fassauflage	Rollen	stapelbar	nein
Höhe	350 mm	fahrbar	nein
Breite	1230 mm	Gewicht	30 kg

Dazu passt auch ...

147751		PE-Flach-Bodenwanne, für 4 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 300 l, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 1660 x 1260 mm, mit PE-Palette
235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm