RAPIDLIFT
Edelstahl-Scherenhubwagen

Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung

Artikelnummer: 142265

RAPIDLIFT Scheren-Hubwagen

Traglast 1000 kg

Edelstahl-Scherenhubwagen

- Traglast 1000 kg
- Gabellänge 1150 mm
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung
- Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung
- Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe 80 mm
- Hub je Pumphub mit Last / ohne Last 16 / 24 mm
- Gabeln aus Edelstahl gebürstet
- verwindungssteife Edelstahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel aus Edelstahl gebürstet
- Kolben hartverchromt und geschliffen
- Länge x Breite 1520 x 540 mm
- Lastschwerpunkt 600 mm
- Gewicht 98 kg

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Hub je Pump mit Last	16 mm
Hubwagentyp	Scherenhubwagen	Hub je Pump ohne Last	24 mm
Traglast	1000 kg	Bedienung Fahrwerk	manuell
Länge Gabel	1150 mm	Material	Edelstahl
Länge	1520 mm	Oberfläche Gabeln	gebürstet
Breite	540 mm	Material Deichsel	Edelstahl
Material Lenkrollen	Polyurethan	Oberfläche Deichsel	gebürstet
Material Gabelrollen	Polyurethan	Oberfläche Kolben	hartverchromt und geschliffen
Hubhöhe (min.)	80 mm	Lastschwerpunkt	600 mm
Hubhöhe (max.)	800 mm	Deichsel Ausführung	Funktionen Heben-Fahren-Senken
Bedienung Hub	elektro/hydraulisch	Gewicht	98 kg

Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
509659		IBC-Container, Höhe x Länge x Breite 1013 x 800 x 1200 mm, Inhalt 600 l, Einfüllöffnung Ø 150 mm, für Standard-Ausführung, mit Auslaufventil NW 50, Öffnung mit Alu-Platine versiegelt, Aus Polyethylen in naturweiss, Mit Kunststoffpalette
626475		Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen