Rollcart
Paketwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 670 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158158

Rollcart Paketwagen

Traglast 600 kg

Paketwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 670 mm
- Höhe x Länge x Breite 1880 x 1200 x 700 mm
- Etage(n) aus Holz
- Aufbau 3 Wände (Stahlrohr)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahl/Holzkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Paketwagen	Bereifung	TPE
Aufbauten	3 Wände (Stahlrohr)	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenlänge	1000 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	670 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	1880 mm	Material Gehäuse	Stahl
Traglast	600 kg	klappbar	nein
Material Etage(n)	Holz	Radanordnung	rechteckig
Material	Stahl/Holz	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe	enzianblau // RAL5010
Länge	1200 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Breite	700 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Euronorm	nein	Gewicht	68 kg
Etagenausrichtung	gerade		

Zubehör

158408	·	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar