Zawór kątowy z szerokim gwintem 22 mm, prosty
z tulejką przyłączeniową 13 mm (1/2")

Opis:

Zawory kątowe z szerokim gwintem 22 mm i prostą tulejką przyłączeniową, kolor: naturalny/niebieski, do kontrolowanego spuszczania cieczy z beczek i kanistrów

- z udaroodpornego polietylenu do celów spożywczych z tulejką przyłączeniową do węża
- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- umożliwia szczególnie dokładne dozowanie
- z szerokim gwintem Ø d2 = 22 mm [Ø d1 = 12 mm], pasuje do kanistrów z szeroką szyjką, butli i kanistrów na wodę PROFI
- odporność na ciśnienie do maks. 1,5 bar
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C
- prędkość wypływu > 3,0 l/min
- bez wentylacji i bez uszczelki
- Średnica zewnętrzna tulejki d4 = 13 mm lub 1/2" (strefa wtykania)
- l = 118 mm
- rozwartość klucza = 24 mm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	**520100**
GTIN	**4007228701906**
Taryfa celna	**39174000**
Jednostka opakowania (JO)	**5**

Kolor	**naturalny**
Masa (kg)	**0,05**

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	**5**
D x S x W (mm)	**381 x 221 x 214**

Masa brutto OJ (kg)	**0,25**
pdf.information.eanPu	**4007228904291**

Paleta

Liczba pudełek	**90**
Liczba warstw	**9**
D x S x W (m)	**1,20 x 0,80 x 2,08**

kartony/warstwa	**10**
Masa brutto palety (kg)	**245,00**