

hydraulische machineheffer HM 10

heflast 10000 kg, hefgedeelte met klauw 30 - 260 mm, in elke positie inzetbaar, aangezien behuizing 360° draaibaar

Artikelnummer: 149499



Hydraulische krik HM 10

Hefvermogen 10 t

hydraulische machineheffer

- heflast 10000 kg
- hefgedeelte met klauw 30 - 260 mm
- hefgedeelte met kopplaat 420 - 650 mm
- hydraulisch systeem met overdrukventiel en nauwkeurig instelbare neerlaatsnelheid
- in elke positie inzetbaar, aangezien behuizing 360° draaibaar
- gewicht 37 kg
- hendel afneembaar
- van staal in blauw

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	hendel	hendel afneembaar
hijswerktuigtype	hydraulische machineheffer	materiaal	staal
heflast	10000 kg	kleur	blauw
hefgedeelte met klauw	30-260 mm	gewicht	37 kg
hefgedeelte met kopplaat	420-650 mm		

