

Rollcart steekwagen

draagvermogen 250 kg, wielen met lucht-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 180 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 158328



Rollcart Steekwagen

Draagvermogen 250 kg

steekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 400 x 180 mm
- hoogte x breedte x diepte 1250 x 600 x 450 mm
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met handgrepen met veiligheidsbeugel volgens DIN EN 1757-3
- wielen met lucht-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met rollager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	lucht
type kar	steekwagen	wiellager	rollager
draagvermogen	250 kg	diameter wiel	260 mm
breedte schep	400 mm	materiaal velg	kunststof
diepte schep	180 mm	veiligheidsgreep	ja

materiaal	staal	uitvoering	met steunbeugels
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1250 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	600 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	diepte	450 mm
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	17 kg
trapslede	nee		

Gerelateerde Producten

158296



pechveilige banden, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 250 kg, naaf met wiellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar