

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

draagvermogen 60 kg, Met TPE-banden in grijs, diameter 75 mm, naaf met glijlager, centrale rem, rem met vastzetter handmatig, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 159270



BS-ROLLEN Apparaatwielen

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 60 kg
- Met TPE-banden in grijs
- Geluiddempend
- diameter 75 mm
- schroefgatafstand 48x48/38x38 mm
- naaf met glijlager
- centrale rem, rem met vastzetter handmatig
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
roltype	apparatenwiel	rem	centrale rem
set	nee	teruglooprem	handmatig
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	60 kg	totale hoogte	103 mm

banden	TPE	loopbreedte	25 mm
wiel-ø	75 mm	loopvlak eigenschap	Geluiddempend
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	60 mm
wiellager	glijlager	breedte plaat	60 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	48x48/38x38 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeerd
materiaal behuizing	staal	kleur banden	grijs