Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Schwarz
CMG7241B1

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf)

Der kompakte Backofen mit Mikrowellen-Funktion, digitalem Bedienring und TFT-Touchdisplay: in kürzester Zeit können perfekte Back- und Bratergebnisse erzielt werden. Zusätzlich kann Home Connect bei der Bedienung über die App genutzt werden.

- **Der digitale Bedienring**: die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay**: digitaler Bedienring und TFT-Touchdisplay – das innovative Duo für einfachste Bedienung.
- **2D Heißluft**: gleichmäßige Wärmeverteilung für perfekte Ergebnisse auf einer Ebene.
- **Air Fry**: für perfekt gesünder frittierte Lebensmittel.
- **Backofenassistent mit Sprachsteuerung**: ganz einfach das richtige Programm wählen

Zusatzfunktionen:	Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung:	elektronisch
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	455 x 594 x 548 mm
Abmessungen des Garraumes:	237.0 x 480 x 392.0 mm
Länge Anschlusskabel:	150.0 cm
Nettogewicht:	35.3 kg
Bruttogewicht:	37.6 kg
EAN-Nummer:	4242005325924
Max. Mikrowellenleistung:	900 W
Anschlusswert:	3600 W
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehör:	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

4 242005 325924

Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Schwarz
CMG7241B1

Der kompakte Backofen mit Mikrowellen-Funktion, digitalem Bedienring und TFT-Touchdisplay: in kürzester Zeit können perfekte Back- und Bratergebnisse erzielt werden. Zusätzlich kann Home Connect bei der Bedienung über die App genutzt werden.

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 16 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Vorwärmen, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft, Air Fry, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 230 °C
- Garraumvolumen: 45 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

Design

- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT Touchdisplay
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open
- Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Türverriegelung mechanisch
- Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Schwarz
CMG7241B1

Maße in mm



A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

C: Belüftung im Sockel ≥ 200 cm²

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch



A: Lufteintritt ≥ 200 cm²



Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm