

## veiligheidsrolcontainer rolltainer®

draagvermogen 500 kg, hoogte x  
lengte x breedte 1800 x 815 x 724  
mm, nuttige hoogte 1585 mm,  
opbouwelementen: 3 wanden  
(draadgaas), 1 openslaande deur, 1  
legbord, dak, frame van staal  
galvanisch blauw verzinkt, platform  
van draadgaas, Met polypropyleen-  
banden op polypropyleen-velg



Artikelnummer: 219839

## veiligheidsrolcontainer rolltainer®

### draagvermogen 500 kg

veiligheidsrolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1800 x 815 x 724 mm
- nuttige hoogte 1585 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur, 1 legbord, dak
- 1 x In-/uitklapbaar legbord van draadgaas
- afsluitbaar met hangslot
- frame van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van draadgaas
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 108 mm
- Met polypropyleen-banden op polypropyleen-velg
- levering zonder slot



## Technische details

transporttoestel    transportwagen

materiaal    onderstel    staal

type wagen	veiligheidsrolcontainer	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
constructies	3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur, 1 legbord, dak	legbord-/niveautype	In-/uitklapbaar legbord van draadgaas
draagvermogen	500 kg	legborden / schappen aantal	1 stuks
hoogte	1800 mm	sluitsysteem	hangslot
lengte	815 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
breedte	724 mm	banden	polypropyleen
nuttige hoogte	1585 mm	materiaal velg	polypropyleen
nestbaar	nee	wiel-ø	108 mm
platform	doorbroken	plafond	ja
materiaal platform	draadgaas	inhoud levering	zonder slot
oppervlak platform	galvanisch verzinkt	gewicht	56,9 kg

## Gerelateerde Producten

219976		draadgaasbodem, draagvermogen 150 kg, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
243999		kunststof legbord, Voor bak breedte x diepte 705 x 728 mm, draagvermogen 150 kg, van hogedruk polyethyleen in vergelijkbaar met RAL 7046 telegrijs