BS-ROLLEN
4 Lenkrollen (Set) davon 2 mit Feststeller

Traglast 100 kg, Mit Elastik-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Durchmesser x Breite 100 x 26 mm, Naben Länge x Ø 40 x 12 mm, Doppelstopp, Felge aus Kunststoff, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm

Artikelnummer: 146817

BS-ROLLEN Transportgeräterollen-Set

Set aus 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

4 Lenkrollen (Set) davon 2 mit Feststeller

- Traglast 100 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Nabe mit Rollenlager
- Durchmesser x Breite 100 x 26 mm
- Naben Länge x Ø 40 x 12 mm
- Doppelstopp
- Felge aus Kunststoff
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm
- Schraubloch Abstand 84x64/76x56 mm, Schraubloch-Ø 9 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Feststeller	Doppelstopp
Rollentyp	Transportgeräterollen	Fadenschutz	ja
Set	ja	Gesamthöhe	128 mm
Bauform	Lenkrolle	Länge Nabe	40 mm

Traglast	100 kg	Nabenbohrung	12 mm
Bereifung	Elastik	Radbreite	26 mm
Durchmesser Rad	100 mm	Ausladung	34 mm
Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	104 mm
Radlager	Rollenlager	Breite Platte	80 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben	Schraubloch Abstand	84x64/76x56 mm
Befestigungselement	Platte	Durchmesser Schraubloch	9 mm
elektrisch leitend	nein	Gewicht	3,92 kg
Material Gehäuse	Stahl		