VARIOfit
Schrankwagen

Traglast 500 kg, mit 1 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 1245 x 785 mm, 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, 4 Böden, Gestell in RAL7016 Anthrazitgrau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 226028



VARIOfit Schrankwagen

mit Gitterwänden

Schrankwagen

- Traglast 500 kg
- mit 1 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1245 x 785 mm
- 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, 4 Böden
- Gestell in RAL7016 Anthrazitgrau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 1810 x 1315 x 910 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager

- Lenkrollen mit EasySTOP
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Schrankausführung	mit Türen
Wagentyp	Schrankwagen	Schiebebügel	1 Stück
Material	Stahl	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	500 kg	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	1245 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenbreite	785 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Höhe	1810 mm	Radlager	Kugellager
Länge	1315 mm	elektrisch leitend	nein
Breite	910 mm	Radanordnung	rechteckig
Etagen Anzahl	1 Stück	Farbe	anthrazitgrau // RAL7016
Etagenausrichtung	gerade	Garantie	12 Jahre
Wandtyp	Drahtgitterwand	Gewicht	140 kg
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, 4 Böden		

Zubehör

401869		Einlegeboden für Schrankwagen, Länge x Breite 1245 x 785 mm, aus Holz in Dekor Buche

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
323269		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in blau
551220		Wellpapp-Faltkarton, aus Karton in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 600 x 400 mm