Gmöhling

bacs de transport en aluminium

G®-CRATE

hauteur x longueur x largeur 330 x 758 x 578 mm, capacité 116 l, en aluminium naturel, parois plein, fond plein



Numéro d'article: 471608



Gmöhling Bac de transport en aluminium G®-CRATE

bacs de transport en aluminium

- hauteur x longueur x largeur 330 x 758 x 578 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 305 x 728 x 548 mm
- capacité 116 l
- Norme européenne
- en aluminium naturel
- parois plein
- fond plein
- poignées
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux

Détails techniques

type de récipient	bacs de manutention	gerbable	oui
norme européenne	oui	structure de cloison	plein
convient pour (produit/matériau)	pour palette européenne	soubassement	plein
convient pour (secteurs)	logistique au sein de l'entreprise	convient pour aliments	oui

capacité	116 l	convient pour les convoyeurs à r	oui
matériau	aluminium	considération comme matière dang	non
hauteur	330 mm	dispositif de support	poignées
hauteur intérieure	305 mm	emboîtable	non
longueur	758 mm	couleur	aluminium naturel
longueur intérieure	728 mm	possibilité de passage au-dessou	non
largeur	578 mm	modèle	pour palette européenne
largeur intérieure	548 mm	Poids	5 kg
couvercle	en accessoires (non compris)		

Accessoires

493101		plateau roulant, pour bacs de transport en aluminium, plateau longueur x largeur 760 x 580 mm, hauteur de charge 150 mm, structure en aluminium, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
493156		plateau roulant, pour bacs de transport en aluminium, plateau longueur x largeur 760 x 580 mm, hauteur de charge 440 mm, structure en aluminium, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

Cela s'adapte aussi ...

105205		siège d'atelier pivotant, Avec siège standard en hêtre coloris nature, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes
146607		chariot de bureau, force 300 kg, Avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair